

L-Dirsek Baęlantı Elemanı NPFC-L-R34-G34-MF

Ürün numarası: 8030220

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Dişli vidalı baęlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 bar...50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	131.7 g
Pnömatik baęlantı 1	R3/4
Pnömatik baęlantı 2	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu