

T-Baęlantı Parçası
NPFC-T-R18-2G18-MFF
Ürün numarası: 8030241

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Dişli vidalı baęlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 bar...50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	26.3 g
Pnömatik baęlantı 1	R1/8
Pnömatik baęlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu