

T-Baęlantı Parçası NPFC-T-R12-2G12-MFF

Ürün numarası: 8030244

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Dişli vidalı baęlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 bar...50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ürün aęırlığı	114.7 g
Pnömatik baęlantı 1	R1/2
Pnömatik baęlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu