


## T-Baęlantı Parçası NPFC-T-3M5-FMF

Ürün numarası: 8030245

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Deęer
Dişli vidalı baęlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 bar...50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ürün aęırlığı	10.9 g
Pnömatik baęlantı 1	M5
Pnömatik baęlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu