

## T-Bağlantı Parçası NPFC-T-3R14-M

Ürün numarası: 8030252

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                         | Değer                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Dişli vidalı bağlantı malzemesi | Pirinç, nikel kaplı                            |
| Hazne boyutu                    | 10                                             |
| Çalışma basıncı                 | -0.95 bar...50 bar                             |
| İşletim ortamı                  | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK     | 1 - korozyona düşük maruziyet                  |
| LABS uygunluğu                  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Ortam sıcaklığı                 | -20 °C...150 °C                                |
| Ürün ağırlığı                   | 36.2 g                                         |
| Pnömatik bağlantı 1             | R1/4                                           |
| Pnömatik bağlantı 2             | R1/4                                           |
| Malzeme hakkında not            | RoHS uyumlu                                    |