


X-Fittings
NPFC-X-R14-3G14-MFFF
Ürün numarası: 8030265

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------|--|
| Dişli vidalı bağlantı malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Hazne boyutu | 10 |
| Çalışma basıncı | -0.95 bar...50 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [-:--:] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...150 °C |
| Ürün ağırlığı | 59.6 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | R1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |