


**Çift nipel**  
**NPFC-D-2G14-M**  
Ürün numarası: 8030272

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Dişli vidalı bağlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 bar...50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	17.2 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu