

**Çift nipel**  
**NPFC-D-R18-R14-M**  
Ürün numarası: 8030279

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                         | Değer   |
|---------------------------------|---|
| Dişli vidalı bağlantı malzemesi | Pirinç, nikel kaplı                           |
| Hazne boyutu                    | 10  |
| Çalışma basıncı                 | -0.95 bar...50 bar                            |
| İşletim ortamı                  | ISO 8573-1:2010 [-:::] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK     | 1 - korozyona düşük maruziyet                 |
| LABS uygunluğu                  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Ortam sıcaklığı                 | -20 °C...150 °C                               |
| Ürün ağırlığı                   | 14.7 g  |
| Pnömatik bağlantı 1             | R1/8  |
| Pnömatik bağlantı 2             | R1/4  |
| Malzeme hakkında not            | RoHS uyumlu                                   |