

# Bobin VACF-B-B2-5

Ürün numarası: 8030801

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Montaj konumu                                   | herhangi bir                                 |
| Karşılık geldiği norm                           | IEC 61010-1                                  |
| Devreye girme süresi                            | 100%   |
| Yalıtım maddesi sınıfı                          | H  |
| Bobin karakteristik değerleri                   | 12 V DC: 3,4 W                               |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları             | +/- 10%                                      |
| Ruhsat  | c UL us - Tanınan (OL)                       |
| Denizcilik sınıflandırması                      | bkz. sertifika                               |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş                  | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122               |
| Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması | -20 - 50 °C                                  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                     | 2 - orta derece korozyona maruziyet          |
| LABS uygunluğu                                  | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Akışkan sıcaklığı                               | -20 °C...50 °C                               |
| Koruma türü                                     | IP65   |
| Ortam sıcaklığı                                 | -20 °C...60 °C                               |
| Ürün ağırlığı                                   | 55.6 g                                       |
| Elektrik bağlantısı                             | B formu<br>endüstri standardına göre (11 mm) |
| Montaj türü                                     | tırtıklı somunlu                             |
| Malzeme hakkında not                            | RoHS uyumlu                                  |
| Gövde malzemesi                                 | PA<br>Çelik                                  |
| Bobin malzemesi                                 | Bakır<br>Çelik<br>Termoplastik               |
| Sargı malzemesi                                 | Bakır  |