

Bobin VACF-B-C1-1

Ürün numarası: 8030811

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-------------------------------------|
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Karşılık geldiği norm | IEC 61010-1 |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Yalıtım maddesi sınıfı | H |
| Bobin karakteristik değerleri | 24 V DC: 3,3 W |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- 10% |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | UL MH18122 |
| Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması | -20 - 50 °C |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...50 °C |
| Koruma türü | IP65 |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 54.1 g |
| Elektrik bağlantısı | C formu EN 175301-803 uyarınca |
| Montaj türü | tırtıklı somunlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PA Çelik |
| Bobin malzemesi | Bakır Çelik Termoplastik |
| Sargı malzemesi | Bakır |