


H-Portal|Alan Portalı YXCF-3

Ürün numarası: 8032547

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj yüzeylerinin gerekli düzgünlüğü	0.1 mm/m
Montaj yüzeylerinin gerekli paralellliği	0.1 mm/m
Montaj konumu	yatay
Tasarım	Yüzey portal sistemi elektrikli tahrik modülleri ile
Devreye girme süresi	100%
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 90
Ortam sıcaklığı	5 °C...45 °C
Bakım aralığı	2500 km
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptör plaka malzemesi	Eloksallı alüminyum Çelik, kaplamalı
Montaj braket malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kablo taşıyıcı malzemesi	PA takviyeli