

Sonlama Plakası VABE-S1-2L-N34

Ürün numarası: 8032667

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	44 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısma plakası aracılığıyla
Standarda dayalı	ISO 5599-1
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vakum uygunluğu	evet
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	360 g
Montaj türü	M6 vida için geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 3	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 5	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sonlama plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm