

Bağlantı Plakası|Taban Plakası VABS-S2-1S-G38-R3-EX1E

Ürün numarası: 8033159

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	42 mm
Standarta dayalı	ISO 5599-2
Montaj konumu	herhangi bir
Pilot hava beslemesi	harici
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2 A
Kirlenme derecesi	3
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre
Patlamaya karşı koruma	Zone 2 (ATEX)
ATEX kategorisi, gaz	II 3G
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex nA IIC T3 X Gc
Ex ortam sıcaklığı	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4 monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	386 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm