

Bağlantı Plakası|Taban Plakası VMPA2-FB-AP-2-1-S0-RV

Ürün numarası: 8034552

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	53 mm
Uzunluk	107.3 mm
Izgara ölçüsü	21 mm
Maks. valf yeri sayısı	2
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	190 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm