


Bağlantı Plakası|Taban Plakası VMPAL-AP-10-T1-RV

Ürün numarası: 8035231

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	10 mm
Genişlik	10.7 mm
Uzunluk	107.3 mm
Izgara ölçüsü	10.7 mm
Basınç bölgesi ayırma	Kanal 1
Entegre işlev	Çek valf
Maks. valf yeri sayısı	1
Akış yönü	tersine çevrilemez
Valf terminal yapısı	Karıştırılabilir valf boyutları
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Vakum uygunluğu	hayır
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	25 g
Pnömatik bağlantı 2	10 mm kartuş için
Pnömatik bağlantı 4	10 mm kartuş için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	PA takviyeli