

Hortum
PAN-R-28X2,5-SW
Ürün numarası: 8036208

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	28 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	350 mm
İç çap	23 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.207 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 28 mm olan soket bağlantısı için
Renk	siyah
Shore sertliği	D 62 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-A