

Manometre PAGN-40-1M-G18PA

Ürün numarası: 8037109

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 MPa...1 MPa
Karşılık geldiği norm	EN 837-1
Manometre nominal boyut	40
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	2,5
Koruma türü	IP43
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	ABS
Kontrol camı malzemesi	PS
Gövde rengi	siyah

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	60 g
Ölçek	Çift ölçek MPa (dış) bar (iç)