

Çek valf
VMPA14-RV
Ürün numarası: 8039820

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	açılabilir geri dönüşsüz fonksiyon
Çalıştırma türü	pnömatik
Montaj türü	Klips
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	350 l/dak
Çalışma basıncı	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Kontrol basıncı	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar 7.25 psi...116 psi
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Gövde malzemesi	POM
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Montaj konumu	herhangi bir
Pilot kontrollü çek valf çalıştırma türü	pnömatik
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.5 bar...8 bar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...40 °C
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ürün ağırlığı	0.17 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR