

Şalter dolabında geçiş yeri NEFU-D12G4-R3DW4

Ürün numarası: 8040457

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Uzunluk	40,1 mm
Karşılık geldiği norm	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Montaj türü	vidalanarak sabitlenmiş
Elektrik bağlantısı 1	Düz soket, M12x1, 4 kutuplu, D kodlu
Elektrik bağlantısı 2	Açılı soket, RJ45, 4 kutuplu
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Aktarma özellikleri	Kategori 5, EN 50173, D sınıfına göre Kategori 5, ISO/IEC 11801, D sınıfına göre
Koruma türü	IP20 IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı PA Çinko pres döküm
Gövde rengi	siyah
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç altın kaplı