


Şalter dolabında geçiş yeri NEFU-D12G4-D12DG4

Ürün numarası: 8040459

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 61076-2-101
Montaj türü	vidalanarak sabitlenmiş
Elektrik bağlantısı 1	Düz soket, M12x1, 4 kutuplu, D kodlu
Elektrik bağlantısı 2	Düz soket, M12x1, 4 kutuplu, D kodlu
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Aktarma özellikleri	Kategori 5, EN 50173, D sınıfına göre Kategori 5, ISO/IEC 11801, D sınıfına göre
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Gövde rengi	gümüş
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç altın kaplı