



Regülatör plakası VMPA14-B8-R1-M5-10

Ürün numarası: 8043515

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	14 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik dikey sıralama	1 için basınç regülatörü
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...8.5 bar
Giriş basıncı 1	0.5 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Maks. sıkma torku	0.65 Nm
Ürün ağırlığı	76 g
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına
Manometre bağlantısı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kontrol paneli malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Regülatör gövdesi malzemesi	PA