


Baęlantı Plakası|Taban Plakası VMPA14-FB-AP-4-1-T1

Ürün numarası: 8043928

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	65.5 mm
Uzunluk	107.3 mm
Izgara ölçüsü	14.8 mm 14.9 mm
Maks. valf yeri sayısı	4
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	250 g
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm