


Bağlantı Plakası|Taban Plakası VABS-K1-7B-12-U14-P

Ürün numarası: 8047063

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	1.2 mm
Valf boyutu	7 mm
Akışkan bağlantısı	Dişi diş 1/4-28 UNF-2B
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bağlantı yönü aşağıda
Akış yönü	tersine çevrilebilir
İşletim ortamı	Sıvı akışkanlar Gaz akışkanlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ortamla temas eden malzemelerin direncini dikkate alın
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.15 Nm
Bağlantı elemanı maks. sıkma torku	0.6 Nm
Ürün ağırlığı	3 g
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Valf montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	PEEK
Dişli kovan malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik