

Çek valf
VABF-L1-14-H2
Ürün numarası: 8047365

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf boyutu	14 mm
Valf fonksiyonu	açılabilir geri dönüşsüz fonksiyon
Çalışma basıncı	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1 g
Montaj türü	yivli
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu