


Bağlantı kablosu NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1

Ürün numarası: 8047673

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Sinyal durumu göstergesi	Sarı LED
İlave fonksiyonlar	Koruyucu devre
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Bağlantı frekansı	50
Ürün ağırlığı	18 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması ZC, metrik vida
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	2
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	2
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	merkezi vidalı M2 solenoid valf üzerine
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	2
Çalışma gerilimi aralığı DC	20.4 V...26.4 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Aşırı gerilim direnci	2.4 kV
Ters polarite koruması	iki kutuplu
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Kablo uzunluğu	0.5 m
Kablo özelliği	Enerji zincirleri için uygun
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları

Özellik	Değer
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	29 mm
Kablo çapı	2.9 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,1 mm
Kablo yapısı	2 x 0,14 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.14 mm ²
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik
Fiş kontakları malzemesi	Kalaylı bakır alaşımı Pirinç, altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PP