


Vakum jeneratörü OVEL

Ürün numarası: 8049045

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	0.45 mm...0.95 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek emiş debisi yüksek vakum Standart
Filtre hassasiyeti	40 µm
Manuel kumanda	basmalı
Entegre işlev	Elektrikli üfleme fonksiyonu Kısma valfi Basınç sensörü Basınç transmiiteri Elektrikli açma/kapama valfi Filtre Susturucu açık
Tasarım	T şekli
Anahtarlama elemanı işlevi	Değiştirilebilir normalde kapalı kontakt/normalde açık kontakt
Valf fonksiyonu	kapalı
Nominal çalışma basıncı	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Çalışma gerilimi aralığı DC	21.6 V...26.4 V
Devreye girme süresi	100%
Anahtarlama çıkışı	PNP/NPN değiştirilebilir
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 1,28 W 24 V DC: 1,0 W
Ruhsat	c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Koruma türü	IP40

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	39 g...100 g
Basınç ölçüm aralığı	-0.1 MPa...0.1 MPa -1 bar...1 bar -14.5 psi...14.5 psi
Pnömatik bağlantı 1	Toplayıcı bağlantı dış çapı Ø 3 mm olan hortum için dış çapı Ø 4 mm olan hortum için dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Bağlantı dişi malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	POM
Filtre malzemesi	POM
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Vida malzemesi	Çelik
Jet nozulu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım