

P-Bağlantı Manifoldu OABM-P-G3-15-4

Ürün numarası: 8049145

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Cihaz yeri sayısı	4
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. sıkma torku	3.3 Nm
Min. sıkma torku	0.3 Nm
Ürün ağırlığı	97.1 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım