


Baęlantı Rayı|terminal řerit
VABM-L1-10HWS1-G18-8-GR
Ürün numarası: 8058336

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
İzgara ölçüsü	10.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	8
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Kontrol havası baęlantısı 12/14	M5
Kontrol tahliye havası baęlantısı 82/84	M5
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	M7
Pnömatik baęlantı 3	G1/8
Pnömatik baęlantı 4	M7
Pnömatik baęlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım