

**Paralel kit**  
**EAMM-U-60-D40-57AC-91**  
Ürün numarası: 8058939

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                    | Değer                  |
|----------------------------|------------------------|
| Boyut                      | 60                     |
| Montaj konumu              | herhangi bir           |
| Maks. devir                | 6000 1/dak             |
| LABS uygunluğu             | VDMA24364-B2-L         |
| Depolama sıcaklığı         | -25 °C...60 °C         |
| Bağıl nem                  | %0 - 95                |
| Koruma türü                | IP40                   |
| Ortam sıcaklığı            | -10 °C...60 °C         |
| Kütle atalet momenti       | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.07 Nm                |
| Aktarılabılır tork         | 3 Nm                   |
| Ürün ağırlığı              | 1150 g                 |
| Aktüatör arayüz kodu       | D40                    |
| Arayüz kodu motor ln       | 57AC                   |
| Malzeme hakkında not       | RoHS uyumlu            |