

Paralel Kit
EAMM-U-60-S38-60RA-91
Ürün numarası: 8058948

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	60
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	26.7 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	0.07 Nm
Aktarılabılır tork	3 Nm
Ürün ağırlığı	1150 g
Aktüatör arayüz kodu	S38
Arayüz kodu motor ln	60RA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu