


**Paralel kit**  
**EAMM-U-86-D60-70AA-102**  
Ürün numarası: 8058988

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                    | Değer                 |
|----------------------------|-----------------------|
| Boyut                      | 86                    |
| Montaj konumu              | herhangi bir          |
| Maks. devir                | 5000 1/dak            |
| LABS uygunluğu             | VDMA24364-B2-L        |
| Depolama sıcaklığı         | -25 °C...60 °C        |
| Bağıl nem                  | %0 - 95               |
| Koruma türü                | IP40                  |
| Ortam sıcaklığı            | -10 °C...60 °C        |
| Kütle atalet momenti       | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.25 Nm               |
| Aktarılabılır tork         | 9.5 Nm                |
| Ürün ağırlığı              | 2500 g                |
| Aktüatör arayüz kodu       | D60                   |
| Arayüz kodu motor ln       | 70AA                  |
| Malzeme hakkında not       | RoHS uyumlu           |