


Paralel kit EAMM-U-110-D60-120GA-120

Ürün numarası: 8059046

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	110
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	799 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	0.3 Nm
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	5250 g
Aktüatör arayüz kodu	D60
Arayüz kodu motor ln	120GA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu