

Paralel Kit EAMM-U-145-S62-126AA-288

Ürün numarası: 8059073

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	145
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	4000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	2270 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	2 Nm
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	15000 g
Aktüatör arayüz kodu	S62
Arayüz kodu motor ln	126AA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu