

# Kaplin soketi NPHS-S6-M-G38F

Ürün numarası: 8059263

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7.85 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1050 l/dak...2083 l/dak
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış	1138.2 l/dak...2258 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	29 g
Pnömatik bağlantı 1	Dişi diş G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Malzeme bilgisi	Çelik, galvanizli