

Kaplin soketi NPHS-D6-M-G14

Ürün numarası: 8059275

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8.2 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1750 l/dak...1833 l/dak
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış	1897 l/dak...1987 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...:] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	7 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	173 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Yay malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Dış contası malzemesi	Alüminyum HNBR
Dişli parça malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Kovan malzemesi	Dövme alüminyum alaşım renksiz eloksallı
İç halka malzemesi	Pirinç
Bilye malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Malzeme kilit açma kovanı	Pirinç, nikel kaplı