


**Bobin**  
**VACF-B-K1-1-5-EX4-M**  
Ürün numarası: 8059805

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Montaj konumu                           | herhangi bir   |
| Anahtarlama konumu göstergesi           | hayır  |
| Min. çekme süresi                       | 10 ms  |
| Devreye girme süresi                    | 100%   |
| Bobin karakteristik değerleri           | 24 V DC: 4,36 W  |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları     | +/- 10%  |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)       | AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre<br>AB RoHS direktifine göre  |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | UK EX düzenlemelerine göre<br>Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre   |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Db (BR)<br>EPL Db (CN)<br>EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (BR)<br>EPL Gb (CN)<br>EPL GB (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)   |
| Patlamaya karşı koruma                  | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 1 (BR)<br>Bölge 1 (CN)<br>Zone 1 (IEC-EX)<br>Bölge 1 (UKEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 21 (BR)<br>Bölge 21 (CN)<br>Zone 21 (IEC-EX)<br>Bölge 21 (UKEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | CML22UKEX5255X<br>DNV17.013X<br>GYJ23.1154X<br>IBExU 16 ATEX1146X<br>IECEX IBE16.0024X   |
| ATEX kategorisi, gaz                    | II 2G  |
| ATEX kategorisi, toz                    | II 2D  |
| Ex ateşleme koruma sınıfı               | Ex mb IIC T5 Gb  |

| Özellik                        | Değer  |
|--------------------------------|--|
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz | Ex mb IIIC T95°C Db                          |
| Ex ortam sıcaklığı             | -30°C ≤ Ta ≤ +40°C                           |
| Korozyon direnci sınıfı KBK    | 0 - korozyona maruziyet yok                  |
| LABS uygunluğu                 | VDMA24364-C1-L                               |
| Koruma türü                    | IP65   |
| Ortam sıcaklığı                | -30 °C...40 °C                               |
| Ürün ağırlığı                  | 170 g  |
| Elektrik bağlantısı            | 3 damarlı<br>Açık uçlu kablo                 |
| Kablo uzunluğu                 | 5 m  |
| İletkenin nominal kesiti       | 0.75 mm <sup>2</sup>                         |
| Montaj türü                    | tırtıklı somunlu                             |
| Malzeme hakkında not           | RoHS uyumlu                                  |
| Bobin malzemesi                | Alüminyum<br>Epoksi reçine<br>Bakır<br>Çelik |
| Sargı malzemesi                | Bakır  |