

Hortum PFAN-3X0,5-NT

Ürün numarası: 8061167

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	3 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	30 mm
İç çap	2.3 mm
Min. bükme yarıçapı	10 mm
Uygulama notu	Baskısız hortum
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 85 °C'de maks. 0,6 MPa Buhar: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) Buhar
Yangın testi malzeme	UL94 V-0
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi bkz. Uygunluk Beyanı
Akışkan sıcaklığı hakkında not	Buhar: maksimum 120 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.0075 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 3 mm olan soket bağlantısı için iç çapı Ø 2 mm olan geçmeli nipel için
Renk	boyasız
Shore sertliği	D60 +5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PFA