

**Hortum**  
**PTFEN-4X0,5-NT-100**  
Ürün numarası: 8061171

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış çap                                 | 4 mm                                                                                                                                                                                                  |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı          | 32 mm                                                                                                                                                                                                 |
| İç çap                                  | 2.9 mm                                                                                                                                                                                                |
| Min. bükme yarıçapı                     | 32 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Uygulama notu                           | Baskısız hortum                                                                                                                                                                                       |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.5 MPa<br>-0.95 bar...5 bar<br>-13.775 psi...72.5 psi                                                                                                                                   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                                                                                                                                   |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                                                                                                                                                        |
| Yangın testi malzeme                    | UL94 V-0                                                                                                                                                                                              |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                        |
| Temiz oda sınıfı                        | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil                                                                                                                      |
| Gıdaya uygunluk                         | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                                                                                                                                                  |
| Ortam sıcaklığı                         | -20 °C...150 °C                                                                                                                                                                                       |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı             | 0.013 kg/m                                                                                                                                                                                            |
| Pnömatik bağlantı                       | dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için<br>rakor somunlu dış çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için<br>rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için<br>iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için |
| Renk                                    | boyasız                                                                                                                                                                                               |
| Shore sertliği                          | D 55 +/- 5                                                                                                                                                                                            |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                                                                                                                                                           |
| Hortum malzemesi                        | PTFE                                                                                                                                                                                                  |