

Hortum
PTFEN-5/16-NT-150
Ürün numarası: 8063351

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap inç	5/16
akışla ilgili bükülme yarıçapı	90 mm
İç çap	5.9 mm
Min. bükme yarıçapı	64 mm
Uygulama notu	Baskısız hortum
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Yangın testi malzeme	UL94 V-0
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.049 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 5/16" olan soket bağlantısı için
Renk	boyasız
Shore sertliği	D 55 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PTFE