


# Eksenel Kit EAMM-A-L27-42A

Ürün numarası: 8063447

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	26.1 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.355 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	1.2 Nm
Ürün ağırlığı	123 g
Aktüatör arayüz kodu	L27
Arayüz kodu motor In	42A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu