


Eksenel kit EAMM-A-L27-57AB

Ürün numarası: 8063450

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	23.1 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.355 kgmm ²
Aktarılabılır tork	1.6 Nm
Ürün ağırlığı	216 g
Aktüatör arayüz kodu	L27
Arayüz kodu motor In	57AB
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu