


Eksenel kit EAMM-A-L27-60RB

Ürün numarası: 8063453

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	25.1 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.45 kgmm ²
Aktarılabılır tork	2 Nm
Ürün ağırlığı	252 g
Aktüatör arayüz kodu	L27
Arayüz kodu motor In	60RB
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu