

Eksenel Kit EAMM-A-L62-68GA

Ürün numarası: 8063502

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	69.9 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	151 kgmm ²
Aktarılabılır tork	47 Nm
Ürün ağırlığı	1420 g
Aktüatör arayüz kodu	L62
Arayüz kodu motor In	68GA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu