

Eksenel kit EAMM-A-L95-90GA

Ürün numarası: 8063526

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	71.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	4500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	374 kgmm ²
Aktarılabılır tork	133 Nm
Ürün ağırlığı	2834 g
Aktüatör arayüz kodu	L95
Arayüz kodu motor In	90GA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu