


**Eksenel Kit**  
**EAMM-A-N38-70AA**  
Ürün numarası: 8063576

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik              | Değer                  |
|----------------------|------------------------|
| Nominal uzunluk      | 37 mm                  |
| Montaj konumu        | herhangi bir           |
| Maks. devir          | 8000 1/dak             |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L         |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C         |
| Bağıl nem            | %0 - 95                |
| Koruma türü          | IP40                   |
| Ortam sıcaklığı      | -10 °C...60 °C         |
| Kütle atalet momenti | 14.5 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılır tork   | 12.5 Nm                |
| Ürün ağırlığı        | 369 g                  |
| Aktüatör arayüz kodu | N38                    |
| Arayüz kodu motor ln | 70AA<br>70AB           |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu            |