


Eksenel kit EAMM-A-N48-56GA

Ürün numarası: 8063596

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	57.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	39 kgmm ²
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	621 g
Aktüatör arayüz kodu	N48
Arayüz kodu motor In	56GA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu