


# Eksenel Kit EAMM-A-N80-70GA

Ürün numarası: 8063608

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	58 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	151 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	47 Nm
Ürün ağırlığı	1377 g
Aktüatör arayüz kodu	N80
Arayüz kodu motor In	70GA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu