

Elektronik modül VMPA14-FB-EMG-D2-8

Ürün numarası: 8066767

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Diyagnoz	Durum denetimi Valf bobini başına tel kopması Valflerde kısa devre Valflerde düşük voltaj
Maks. valf yeri sayısı	4
Maks. valf bobini sayısı	8
Yük geriliminde öz akım tüketimi	23 mA
Çalışma geriliminde öz akım tüketimi	8 mA
Bobin başına nominal çekme akımı	58 mA ila 24 ms
Akım azaltmada nominal akım	24 ms sonra 9 mA
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	30 g
Gövde malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu