

Bağlantı Plakası|Taban Plakası VABS-P12-S-M5-P3

Ürün numarası: 8068637

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	25 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Özellikler	DIN EN 1797'ye göre oksijenle uyumlu
Maks. valf yeri sayısı	1
Çalışma basıncı	0 bar...1.7 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	27 l/dak
Standart anma debisi 2-3	28 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [5:3:1] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Oksijen
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil maksimum parçacık boyutu 5 µm
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 70 yoğuşmayan
Koruma türü	IP00
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	55 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 2S	M5
Pnömatik bağlantı 3	M5
Pnömatik bağlantı 5	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize