


# Tek yönlü akış kontrol valfleri

## VFOE-LE-T-G12-Q12

Ürün numarası: 8068733

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                             | Değer                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                                     | Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu                                                        |
| Pnömatik bağlantı 1                                                 | QS-12                                                                                                 |
| Pnömatik bağlantı 2                                                 | G1/2                                                                                                  |
| Çalıştırma türü                                                     | manuel                                                                                                |
| Ayar elemanı                                                        | Kilitli döner düğme                                                                                   |
| Montaj türü                                                         | vidalanabilir                                                                                         |
| Kısma yönünde standart anma debisi                                  | 1200 l/dak                                                                                            |
| Blokaj yönünde standart anma debisi                                 | 600 l/dak...1200 l/dak                                                                                |
| Ortam sıcaklığı                                                     | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Gövde malzemesi                                                     | PBT                                                                                                   |
| Patlamaya karşı koruma                                              | Sertifikadaki notu dikkate alın<br>Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Montaj konumu                                                       | herhangi bir                                                                                          |
| Anahtar ağız genişliği                                              | 24 mm                                                                                                 |
| Döndürülebilirlik                                                   | 360 derece/sürekli dönüşe izin verilmez                                                               |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                             | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar<br>2.9 psi...145 psi                                             |
| Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)       | 1900 l/dak                                                                                            |
| Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi | 1400 l/dak...2000 l/dak                                                                               |
| İşletim ortamı                                                      | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                                        |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                               | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                                        |
| LABS uygunluğu                                                      | VDMA24364 Zone III                                                                                    |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                                                                          |
| Akışkan sıcaklığı                                                   | -10 °C...60 °C                                                                                        |

| Özellik                                   | Değer             |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Maks. sıkma torku                         | 18 Nm             |
| Nominal sıkma torku                       | 15 Nm             |
| Nominal sıkma torkuna tolerans            | ±% 20             |
| Ürün ağırlığı                             | 49.5 g            |
| Malzeme hakkında not                      | RoHS uyumlu       |
| Kapak malzemesi                           | PBT               |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR              |
| Dişli civata malzemesi                    | Çelik, galvanizli |
| Gevşetme halkası malzemesi                | PBT               |
| Statik sızdırmazlık elemanları malzemesi  | NBR               |